


アングルシートバルブ

VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V

製品番号: 3536786

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストンアクチュエータ式ボベットバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2
呼び径	45 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
流れ方向	逆流不可
流体圧力	-0.09 MPa...0 MPa -0.9 bar...0 bar
公称圧力 継手 PN	40
排気機能	スロットル不可
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.6 MPa...1 MPa 87 psi...145 psi
作動圧力	6 bar...10 bar
流体	蒸気 不活性ガス ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
フロー方向	気体媒体の場合はバルブシートの上
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm ² /s
流体温度	-10 °C...80 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	43 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
バルブ本体のマテリア	ステンレス
バルブ本体のマテリア番号	1.4408

特徴	値
材質 ボールねじシール	FPM
材質 シートシール	FPM
製品質量	5400 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: 駆動ハウジング	アルミ, ニッケルめっき