

アングルシートバルブ

VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9

製品番号: 3539817

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストンアクチュエータ式ボベットバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
回線接続	ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
呼び径	31 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
流れ方向	逆流不可
流体圧力	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
公称圧力 継手 PN	40
排気機能	スロットル不可
リセット方法	メカスプリング
制御方法	外部制御
空気圧接続	雌ねじ G1/8
使用圧力	0.6 MPa...1 MPa 87 psi...145 psi
作動圧力	6 bar...10 bar
流体	蒸気 不活性ガス ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm
フロー方向	気体媒体の場合はバルブシートの上
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
最高粘度	600 mm ² /s
流体温度	-40 °C...200 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	18.5 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
バルブ本体のマテリアル	ステンレス
バルブ本体のマテリアル番号	1.4408

特徴	値
材質 ボールねじシール	PTFE
材質 シートシール	PTFE
製品質量	2200 g
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: 駆動ハウジング	真鍮, ニッケルめっき