

真空パッド
VASB-75-1/4-NBR
製品番号: 35415

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
サクシヨンカップ径	75 mm
有効サクシヨンカップ径	60 mm
接続位置	上
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	197 N
公称使用圧力における保持力	197 N
固定ねじ	G1/4
サクシヨンカップマウント	G 1/4
真空接続	G1/4
色	黒
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	亜鉛ダイキャスト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR