

ソレノイドコイル
VACC-S18-70-K5-3-U2D
製品番号: 3546949

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	DC220V: 7.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	クラスI, グループ2(CA) クラスI, グループ2 (US)
防爆	クラスI, グループ 2(CA) クラス I, グループ 2(US)
防爆周囲温度	T4A、 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
製品質量	1700 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ NPT1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	鍛造アルミ合金 グレー鋳鋼