

# エアガン LSP-1/4-D

製品番号: 35528

FESTO



## データシート

特徴	値
排気機能	ブロープロセス調整
作動圧力	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	120 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	120 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:..]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
ノイズレベル	90 dB(A)
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	240 g
空気圧接続	雌ねじ G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金