


真空エジェクタ
VAD-ME-I-3/8
製品番号: 35533

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	2 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	電動エジェクタパルスバルブ 電動On-Offバルブ
構造	ティー
作動圧力	1.5 bar...8 bar
最大真空	90 %
スイッチオン時間	100%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	0 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	0 °C...50 °C
電気接続	プラグ
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G1/4
真空接続	G3/8
材質 ハウジング	アルミ