

バープ L 継手  
LCNH-3/8-PK-6  
製品番号: 35990

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                               |
|----------------|---------------------------------|
| 呼び径            | 4.9 mm                          |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                          |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.95 bar...10 bar              |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                    |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G3/8                        |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径8mm用                     |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                          |
| 材質 ハウジング       | アルミ<br>亜鉛加圧鋳造                   |