

フランジカプラ
KSZ-M10X1,25
製品番号: 36125

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M70x1.25
取付位置	任意
ねじ式コネクタ	雌ねじ M10x1.25
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	0.9 kN
製品質量	110 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鋼 亜鉛メッキ
材質 ねじ付カップリング	スチール 亜鉛めっき