


スピードコントローラ

GGO-1/4-3/8

製品番号: 3634

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
操作方法	機械式
調整部品	ローラレバー
取付方法	取付穴付
制御流れの標準流量	950 L/min
制御流れ方向の標準流量	1150 L/min
作動圧力	0.03 bar...8 bar
使用圧力	0.43 psi...116 psi
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	400 g
材質 シール	NBR