

コネクタ
ACK-1/4-PK-6
製品番号: 3712

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	5.3 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可 水: Gねじは追加アクセサリとしてシールリングタイプOLでのみ可能
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	11 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用 バーブニップル用 内径6mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
シールリング材質	強化 PA TPE-U(PU)