


スピードコントローラ

GR-1/2

製品番号: 3720

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/2
空気圧接続 2	雌ねじ G1/2
調整部品	ローレットネジ
取付方法	取付穴付
制御流れの標準流量	1620 L/min
制御流れ方向の標準流量	2760 L/min
使用圧力	0.01 MPa...1 MPa 1.45 psi...145 psi
作動圧力	0.1 bar...10 bar
周囲温度	-20 °C...75 °C
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...75 °C
製品質量	517 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 調整ねじ	真鍮
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき