


# スィベルレバーバルブ RW-3-M5

製品番号: 4031

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| バルブ機能            | 3/2 クローズ, 単安定                                                  |
| 操作方法             | 機械式                                                            |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 80 L/min                                                       |
| 空気圧作動ポート         | M5                                                             |
| 作動圧力             | -0.95 bar...8 bar                                              |
| 構造               | ピストンシート                                                        |
| 呼び径              | 2 mm                                                           |
| 制御方法             | ダイレクト                                                          |
| 防爆               | ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:~:] 準拠の圧縮空気                                 |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                        |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                                                 |
| 作動力              | 14.5 N                                                         |
| 取付方法             | 取付穴付                                                           |
| エア接続ポート 1        | M5                                                             |
| 空気圧接続 2          | M5                                                             |
| 材質 シール           | NBR                                                            |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                                         |