

コネクタ  
CK-3/8-PK-13  
製品番号: 4097

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 呼び径            | 11.7 mm                                                           |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                            |
| 取付位置           | 任意                                                                |
| 形状             | ストレート形                                                            |
| 発注単位           | 10                                                                |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報        | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)                                               |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                      |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可<br>水: Gねじは追加アクセサリとしてシールリングタイプOLでのみ可能                        |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                                                        |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                                                    |
| 定格締付トルク        | 12.5 Nm                                                           |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%                                                              |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G3/8                                                          |
| 空気圧接続 2        | バープ継手用 内径13mm, ナット付                                               |
| 材質: ユニオンナット    | 鍛造アルミ合金, アルマイト                                                    |
| ねじ付トラニオン材質     | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理                                                  |
| 材料に関する注意事項     | RoHS準拠                                                            |
| シールリング材質       | 強化 PA<br>TPE-U(PU)                                                |