

圧力インジケータ OH-22-RT

製品番号: 4131

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
作動圧力	1.4 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...45 °C
周囲温度	-10 °C...45 °C
製品質量	25 g
取付方法	スイッチボード取付, 直径 22.5
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠