


空気圧バルブ VL/O-3-PK-3

製品番号: 4233

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポート, NO
標準公称流量(DIN 1343)	100 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	プレートシート
呼び径	2.5 mm
切換時間 オフ	50 ms
切換時間 オン	12 ms
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に準拠した圧縮空気
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	110 g
取付方法	サブベース上 取付フレーム 取付穴付 オプション:
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
材質 サブベース	真鍮 PPS強化型
材質 シール	NBR
材質ハウジング	プラスチック 亜鉛加圧鋳造