

ボールバルブ
VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3
製品番号: 4405690

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp1 1/4
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
内径	32 mm
呼び幅 DN	32
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	40
バルブ定格圧力 差圧における操作トルク	37 Nm
規格ベース	EN 10226-1
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体
流体温度	-15 °C...120 °C
流量 Kv	84 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
マテリアル番号 ハウジング	CW617N
材質 シール	NBR PTFE
ボール材質	真鍮 クロムめっき
ボールの材質番号	CW617N

特徴	値
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	CW617N
製品質量	770 g
認証	DVGWガス DVGW 水
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性