

負荷取付金具
DARD-L8-40-S
製品番号: 4448222

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32/40
半径方向の偏差 ±	2.5 mm
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
力方向 +/-時の短時間の許容負荷	3000 N
力の方向時の長期許容負荷 ±	1400 N
製品質量	109 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 銅なし
材質 アダプタ	アルミ, アルマイト
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき