

分配ブロック
FR-12-M5
製品番号: 4525

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	4.1 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	3.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	40 g
出力ポート数	12
管の数	1
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/8
空気圧接続 2	雌ねじ M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	アルミ アルマイト