


急速排気バルブ  
SEU-1/8  
製品番号: 4616

FESTO



データシート

| 特徴                                         | 値                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| バルブ機能                                      | 急速排気                           |
| 追加機能選択                                     | サイレンサ付                         |
| エア接続ポート 1                                  | G1/8                           |
| 空気圧接続 2                                    | G1/8                           |
| 取付方法                                       | ねじ込み式                          |
| 標準流量, 排気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi) | 550 L/min                      |
| 排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量    | 1000 L/min                     |
| 標準流量 換気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)  | 300 L/min                      |
| 作動圧力                                       | 0.5 bar...10 bar               |
| 周囲温度                                       | -20 °C...75 °C                 |
| 材質 ハウジング                                   | 亜鉛加圧鋳造                         |
| 作動流体                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 呼び径                                        | 5 mm                           |
| 取付位置                                       | 任意                             |
| 使用流体/制御流体の情報                               | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                                    | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度                                       | -20 °C...75 °C                 |
| ノイズレベル                                     | 85 dB(A)                       |
| 製品質量                                       | 65 g                           |
| 材質 シール                                     | NBR                            |