

ボールバルブ
VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15
製品番号: 4745219

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2ポートボールバルブ, ハンドレバー付
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	NPT 1
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
内径	25 mm
呼び幅 DN	25
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	11 Nm
規格ベース	ASME B1.20.1
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	94 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シートシール	PTFE
材質 シール	PTFE
ボール材質	ステンレス鋳鋼
ボールの材質番号	1.4408

特徴	値
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	800 g
認証	CRN
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性