

ボールバルブ  
VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14  
製品番号: 4783601

FESTO



データシート

| 特徴                     | 値                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 構造                     | 2方向ボールバルブ                                                    |
| 操作方法                   | 機械式                                                          |
| シーリング原理                | ソフト                                                          |
| 取付位置                   | 任意                                                           |
| 取付方法                   | インライン                                                        |
| 接続装備                   | ISO 1127に準拠した溶接部                                             |
| スイッチ位置指示器              | スロット方向 = フロー方向                                               |
| フランジ穴パターン              | F0710                                                        |
| 内径                     | 72.1 mm                                                      |
| 呼び幅 DN                 | 65                                                           |
| バルブ機能                  | 2/2                                                          |
| 流れ方向                   | リバーシブル                                                       |
| 公称圧力 継手 PN             | 16                                                           |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 79 Nm                                                        |
| 規格ベース                  | ISO 1127<br>ISO 5211                                         |
| 流体                     | 蒸気<br>ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス<br>水<br>中性の液体 |
| 流体温度                   | -20 °C...200 °C                                              |
| 流量 Kv                  | 897 m³/h                                                     |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                                                       |
| LABS 認証                | VDMA24364-ゾーン III                                            |
| 食品産業における適合性            | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                           |
| 材質 ハウジング               | ステンレス 鋳鋼                                                     |

| 特徴              | 値                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| マテリアル番号 ハウジング   | 1.4409                                                     |
| 材質 シートシール       | PTFE, 改質                                                   |
| 材質 シール          | FPM<br>PTFE                                                |
| ボール材質           | ステンレス 鋳鋼                                                   |
| ボールの材質番号        | 1.4409                                                     |
| シャフト材質          | ステンレス                                                      |
| シャフト材質番号        | 1.4401                                                     |
| 製品質量            | 10080 g                                                    |
| 認証              | 3-A サニタリー<br>CRN                                           |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠                                                 |
| 防爆              | ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX) |
| 耐食性クラス KBK      | 4 - 特に強度の耐腐食性                                              |