

ボールバルブ
VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14
製品番号: 4802245

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	DIN 32676 タイプB準拠のクランプ
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F0304
内径	23.7 mm
呼び幅 DN	20
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	16
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	9 Nm
規格ベース	DIN 32676 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	82 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4409
材質 シートシール	PTFE, 改質

特徴	値
材質 シール	FPM PTFE
ボール材質	ステンレス 鋳鋼
ボールの材質番号	1.4409
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1130 g
認証	3-A サニタリー CRN
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性