

ボールバルブ
VZBF-6-P1-20-D-2-F1012-V15V16
製品番号: 4810861

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ANSI B16.5 クラス150準拠のフランジ
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F1012
内径	150 mm
呼び幅 DN	150
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	20
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	350 Nm
規格ベース	ANSI B16.5 クラス150 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-::-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	4258 m³/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408

特徴	値
材質 シール	FPM Grafit PCTFE PTFE
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	50200 g
認証	CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性