


モータ取付キット
EAMM-A-T46-60P

製品番号: 4824833

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	47 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm ²
伝達トルク	10 Nm
製品質量	410 g
インタフェースコード アクチュエータ	T46
インタフェースコード モータイン	60P 60PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠