

# ドライブシャフト DARF-Q11-25

製品番号: 4835938

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	25
適用ピストン径	Ø25
構造	ドライブシャフト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	145 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	鋼, ニッケルめっき