

バーブ型ニップル
N-M5-PK-4
製品番号: 4902

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2 g
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用
材質ハウジング	真鍮