


プランジャバルブ
V/O-3-1/8
製品番号: 4938

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポートNO/NC
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	140 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
構造	ピストンシート
呼び径	3.5 mm
制御方法	ダイレクト
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	28 N
基本位置 閉時の作動力	37.53 N
製品質量	90 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ, アルマイト