

制御部品
VAOH-P15-H13
製品番号: 5196471

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	20 mm
ピストン径	50mm
取付位置	任意
位置検出	近接センサ用
作動圧力	1 bar
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
製品質量	1350 g
エア接続ポート 1	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠