


カップリング
EAMD-56-62-20-23X27
製品番号: 5228153

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	20 mm
ホルダー直径 2	23 mm
サイズ	56
呼び長さ	62.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	192 kgmm ²
伝達トルク	60 Nm
製品質量	507 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠