


マニホールドブロック
MHP2-PR10-5
製品番号: 525126

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	10
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	597 g
取付方法 サブプレート	取付穴付 Hレール付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
エア接続ポート 1	M7
空気圧ポート 3	M7
エア接続ポート 5	M7
材質 サブベース	鍛造アルミ合金