

マニホールドブロック
MHA3-PR4-3-1/8
製品番号: 525222

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	4
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
取付方法 サブプレート	取付穴付 Hレール付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
空気圧接続 1/33	G1/4
空気圧接続 2	雌ねじ G1/8
空気圧接続部 3/11	G1/4
材質 サブベース	鍛造アルミ合金