

マニホールドブロック
MHA4-PR8-3-1/4
製品番号: 525237

FESTO



データシート

特徴	値
最大バルブ連数	8
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1400 g
取付方法 サブプレート	取付穴付 Hレール付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
空気圧接続 1/33	G3/8
空気圧接続 2	雌ねじ G1/4
空気圧接続部 3/11	G3/8
材質 サブベース	鍛造アルミ合金