

フィールドバスコネクタ
FBSD-KL-2X5POL
製品番号: 525635

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
製品質量	20 g
電気接続	5ピン/5ピン ソケット, L型/ねじ端子
作動電圧範囲 DC	24 V
電流容量	12 A
断面積	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
保護等級	IP20
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	ブロンズ 金めっき