

中間位置モジュール
SLG-Z-8/12-A
製品番号: 525680

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	ラック & ピニオン原理のロータリアクチュエータとしてのストッパ
位置検出	近接センサ用
作動圧力	1 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	33.5 g
取付方法	取付穴および位置決ピン付
空気圧接続	M3
材質: ストッパ	鋼 ニッケルめっき
材質 シール	PUR
材質 ハウジング	アルミ 硬質アルマイト