

固定ブラケット
SLG-D-18
製品番号: 525705

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	60 g
取付方法	取付穴および位置決ピン付
材質 ハウジング	アルミ 硬質アルマイト