


真空パッド
ESS-50-BT-M10
製品番号: 525994

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	10 mm
最小ワーク半径	40 mm
呼び径	2.5 mm
サクションカップ径	50 mm
サクションカップ容量	17.6 cm ³
取付位置	任意
サクションカップホルダの配置	サイズ5
サクションカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...:]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
公称使用圧力における保持力	100 N
定格作動圧力における横荷重	39 N
製品質量	25 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M10
色	赤茶色
ショア硬さ	72 +/- 5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan