

真空パッド  
ESS-50-BT-G1/4-I  
製品番号: 525995

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                            |
|------------------|------------------------------|
| 高さ補正 サクションカップホルダ | 10 mm                        |
| 最小ワーク半径          | 40 mm                        |
| 呼び径              | 2.5 mm                       |
| サクションカップ径        | 50 mm                        |
| サクションカップ容量       | 17.6 cm <sup>3</sup>         |
| 取付位置             | 任意                           |
| サクションカップ形状       | 丸型 ジャバラ1.5段                  |
| 作動圧力             | -0.95 bar...0 bar            |
| 定格作動圧力           | -0.7 bar                     |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気 |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                   |
| LABS 認証          | VDMA24364-A1-L               |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C               |
| 公称使用圧力における保持力    | 100 N                        |
| 定格作動圧力における横荷重    | 39 N                         |
| 製品質量             | 25 g                         |
| 取付方法             | 真空ポート経由                      |
| 真空接続             | G1/4                         |
| 色                | 赤茶色                          |
| ショア硬さ            | 72 +/- 5                     |
| ねじ付トラニオン材質       | 鍛造アルミ合金                      |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                       |
| サクションカップ材質       | Vulkollan                    |