

交換用パッド
ESV-50-GT
製品番号: 526002

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	8 mm
最小ワーク半径	40 mm
サクションカップ径	50 mm
サクションカップ容量	11.2 cm ³
取付位置	任意
構造	丸, ベル型
サクションカップ形状	丸型 ディープ
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
真空 70%時の離脱力	97 N
公称使用圧力における保持力	97 N
定格作動圧力における横荷重	30 N
製品質量	9.2 g
取付方法	真空ポート経由
色	赤茶色
ショア硬さ	72 +/- 5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan