



真空エジェクタ
VN-20-L-T6-PQ4-VA5-R02
製品番号: 526135

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	2 mm
グリッド寸法	24 mm
サイレンサのタイプ	オープン
取付位置	任意
エジェクタ特性	高吸引量 標準
内蔵機能	サイレンサ オープン
構造	ティー
最大吸込流量時の作動圧力	3 bar
作動圧力	1 bar...8 bar
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	188 L/min
定格作動圧力における排気時間	0.15 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	0 °C...60 °C
定格作動圧力におけるノイズレベル	60 dB(A)
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	0.8 Nm
製品質量	189 g
取付方法	取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	QS-10
空気圧ポート 3	サイレンサ オープン
真空接続	G1/4
材質 接続ねじ	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質 ハウジング	POM強化型

特徴	値
材質: サイレンサ	アルミダイキャスト POM PU フォーム
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき