

プラグ
SD-SUB-D-ST25
製品番号: 527522

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
製品質量	51 g
電気接続	25ピン プラグ Dサブ
作動電圧範囲 DC	250 V
使用電圧範囲 AC	250 V
電流容量	5 A
ケーブルコネクタ	Pg 11
許容ケーブル径	7 mm...12 mm
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	銅合金 金めっき