ファインフィルタ
MS6N-LFM
製品番号: 527671

データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	6
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 µm...1 µm
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御 手動 タッチ マニュアル 回転式 半自動
使用圧力	0 MPa...2 MPa 0 psi...290 psi
作動圧力	0 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:-:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [3:-:2]に準拠した圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [6:-:4] 準拠の圧縮空気
シェル保護	樹脂製ボウルガード メタルボウルとして内蔵
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
差圧表示	光学式表示 圧力センサ付
認証	c UL us - 認定 (OL)
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 シール	NBR
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠