

活性炭フィルタ

MS4N-LFX

製品番号: 527700

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式 マニュアル 回転式 半自動
構造	活性炭フィルタ
シェル保護	樹脂製ボウルガード メタルボウルとして内蔵
作動圧力	0 bar...14 bar
空気清浄度等級のための標準流量	360 L/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
作動流体	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	活性炭
材質 ハウジング	アルミダイキャスト