

分岐モジュール MS4-FRM

製品番号: 527703

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
圧力インジケータ	G1/4準備 G1/8準備 圧力センサ付 圧力計付
作動圧力	0 bar...14 bar
主流量の方向1->2の標準流量	1200 L/min...4600 L/min
上向き出口の標準流量	500 L/min...1600 L/min
下向き出口の標準流量	500 L/min...1700 L/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 1 (UKEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 21 (UKEX) ゾーン 22 (ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆周囲温度	+5°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	165 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト