ソフトスタートバルブ
MS4N-DL
製品番号: 527712

データシート

特徴	値
排気機能	スロットル調整可
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
手動操作	なし
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	外部
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
圧力インジケータ	G1/4準備 G1/8準備 圧力センサ付 圧力計付
作動圧力	4 bar...14 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min...2000 L/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
防爆	ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	213 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト