

# ソフトスタートバルブ MS4N-DE

製品番号: 527714

FESTO



## データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
手動操作	ロック ノンロック
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	2/2
圧カインジケータ	G1/4準備 G1/8準備 圧力センサ付 圧力計付
スイッチ位置指示器	アクセサリ付
作動圧力	4 bar...14 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min...2000 L/min
スイッチオン時間	100%
認証	c UL us - 認定 (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
製品質量	263 g
信号ステータス表示	アクセサリ付
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト