


フィルタ  
MS6-LF-1/4-ERM  
製品番号: 529631

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| サイズ              | 6                                       |
| シリーズ             | MS                                      |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| ろ過度              | 40 $\mu\text{m}$                        |
| ドレン              | マニュアル 回転式                               |
| 構造               | 遠心分離機付焼結フィルタ                            |
| シェル保護            | 樹脂製ボウルガード                               |
| ドレンの分離度          | 75 %                                    |
| 作動圧力             | 0 bar...20 bar                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 2500 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気        |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 孔サイズ             | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 製品質量             | 600 g                                   |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:               |
| エア接続ポート 1        | G1/4                                    |
| 空気圧接続 2          | G1/4                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                  |
| 材質 シール           | NBR                                     |
| 材質: フィルタ         | PE                                      |
| 材質 ハウジング         | アルミダイキャスト                               |
| ボウル材質            | PC                                      |
| 材質 セパレーターディスク    | POM                                     |

