


パイロットチェックバルブ HGL-1/8-B

製品番号: 530030

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	解除可能な一方絞リ機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
パイロットエア接続 21	M5
操作方法	空気圧式
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
使用圧力	0.05 MPa...1 MPa
作動圧力	0.5 bar...10 bar
制御圧力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
海洋仕様	証明書を参照
取付位置	任意
標準流量 1->2(6-0)	430 L/min
標準流量 1->2(6-5)	300 L/min
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
定格締付トルク	3.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	20.8 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金 アルマイト

特徴	値
リリースリング材質	POM
材質 一方向スリーブ	NBR
材質: スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト