

カップリング
EAMC-B-15-22-5-5
製品番号: 530085

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	5 mm
ホルダー直径 2	5 mm
サイズ	15
呼び長さ	22 mm
取付位置	任意
最高回転数	12000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.13 kgmm ²
伝達トルク	1 Nm
製品質量	6 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠