

カップリング
EAMC-30-35-6.35-8
製品番号: 530088

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	6.35 mm
ホルダー直径 2	8 mm
サイズ	30
呼び長さ	35 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	6.1 kgmm ²
伝達トルク	7.5 Nm
製品質量	45 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠