


レギュレータ
MS6N-LR-3/8-D7-AS
製品番号: 531456

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	任意
構造	圧力計付レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
圧力インジケータ	圧力計付
作動圧力	0.8 bar...20 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧力ヒステリシス	0.25 bar
標準公称流量(DIN 1343)	4500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	730 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA POM

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
材質 セパレーターディスク	POM